

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCI 35 mm, f/1,85



35mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-897** 3-4 JOURS



1



€250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€250,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
52.19

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
40.5mm - 10.6°

Diamètre Max. (mm):

26.5
Diamètre Externe (mm): 26.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 30.3mm - 7.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.21
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0394
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 45.6mm - 11.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 45.6mm - 11.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 36.7mm - 9.6°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.159
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.85
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 34.01
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 22.7mm - 6.0°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 49.25
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -19.45
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 45.6mm - 11.9° Vertical: 34.1mm - 8.9° Diagonal: 57.2mm - 14.9°
Distorsion maximum (%): -0.22
Longueur Maximum (mm): 52.19
Position de la Pupille de Sortie (mm): -46.71
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor and Fixed Aperture
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner