

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cr, 3,5 mm, f/2



3.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock #37-392 3-4 JOURS



1



€485,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€485,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
39.01

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
29.5mm - 87.2°

Filetage Filtre:
M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Poids (g):

120
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 23.0mm - 74.4°
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 41.2mm - 102.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 41.2mm - 102.8°
Front Thread: M50.0 x0.5 (Male)
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 33.80
Distance Focale FL (mm): 3.50
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 0 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 16.3mm - 57.4°
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner