

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



35mm Focal Length



Stock #15-657 3-4 JOURS



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€325,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
59.68

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

14.3°
Filetage Filtre: M34.0 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 41.82
Diamètre Externe (mm): 42
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.82
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0321
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 22.1mm - 14.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 9.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 40.50
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG 0.341
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/4
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 24.65
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 25.81
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -20.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 14.3° Vertical: 10.8° Diagonal: 17.8°
Distorsion maximum (%): 0.17
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.87
Norme Environnementale: IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance:

