

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/5



Stock **#33-676** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€380,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€380,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
38.08

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
42.4mm - 9.6°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 58.3mm - 13.2°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30
Poids (g): 51
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 31.7mm - 7.2°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0148
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Remarque: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 47.7mm - 10.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 38.4mm - 8.7°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.169
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 225 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/5
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 25.16
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 25.08
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -21.66
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 53mm - 14° Vertical: 39.7mm - 10.5° Diagonal: 66.4mm - 17.5°
Distorsion maximum (%): -0.01
Modèle à lentille liquide intégrée: Corning® Varioptio® A-39N0
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.58
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

