

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union



SUBMIT



35mm FL HPI Series Lens

Stock #33-833 3-4 JOURS



1



€560,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€560,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
69.82

Filetage Filtre:  
M37 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):  
39

Poids (g):

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106                                                                                                                                   |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>4                                                                                            |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":</b><br>83.4mm - 20.7°                                                                  |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>17.60                                                                                               |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0091                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>92.8mm - 22.9°                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":</b><br>92.8mm - 22.9°                                                                |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (6)                                                                                          |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1"                                                                                              |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                               |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>35.00                                                                                              |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.155                                                                                          |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1.1"                                                                                            |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                            |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/8.0                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                            |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>36.51                                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>55.84                                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-19.37                                                                               |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 92mm - 22.7°<br>Vertical: 68.6mm - 17.1°<br>Diagonal: 116.1mm - 28.1° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>0.41                                                                                                |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-62.56                                                                               |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                  |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team      |

Conformité réglementaire

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br>Conforme                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br>Visionner |