

Lame à Retard $\lambda/4$ d'Ordre Multiple en Quartz, 30 mm dia., 1064 nm



Stock **#48-483** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€252,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€252,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
23.0

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Diamètre (mm):
30.00 +0.00/-0.25

Substrat: ☐
Crystal Quartz

Retard: λ/4
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/200
Coefficient de Température (λ° C): 0.0015
Damage Threshold, By Design: ☐ 3.5 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Ordre de Retard: Multiple Order

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner