

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

40 mm, 20 mm de dia



Stock #18-385 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€312,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€312,00

Qté 6+

€261,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ±5                                                                                                                                                                                |
| <b>Largeur de Bande (nm):</b><br>36.00                                                                                                                                              |
| <b>Gamme de Blocage OD 6 (nm):</b><br>250 - 340 & 394 - 800                                                                                                                         |
| <b>Densité Optique OD:</b><br>≥6.0                                                                                                                                                  |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.50                                                                                                                                            |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>370.00                                                                                                                                 |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>40.00                                                                                                                                     |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                      |
| <b>Transmission Min. (%):</b><br>85                                                                                                                                                 |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                                                                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.1                                                                                                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                     |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>250 - 1100                                                                                                                                         |
| <b>Construction:</b><br>Unmounted                                                                                                                                                   |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br>λ/4 (prior to coating)                                                                                                                        |
| <b>Fluorophore Compatible:</b><br>Sirius Excitation                                                                                                                                 |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                            |
| <b>Résistance Physique:</b><br>Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |