

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #18-720 3-4 JOURS

-

1

+

€313,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€313,00
Qté 11+
€266,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

CUSTOM
OPTIONS

SPECIAL
HANDLING

Angle d'Incidence (°): 0 - 45
Espacement Centre à Centre (mm): 0.15
Ouverture Utile (%): 90

Traitement: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Construction: Polka-Dot
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.5
Dimensions (mm): 38.0 x 38.0
Ouverture Min. (mm): 2.00
Température d'Utilisation (°C): 150 Maximum
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5 @45°
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.65 ±0.1
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner