


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré

Stock #15-454 3-4 JOURS

-

1

+

€53,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€53,00
Qté 11+
€47,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 25.40 ±0.127
Densité Optique OD: ≥5.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 320.00 ±5

Substrat:  BOROFLOAT®
Température d'Utilisation (°C): -100 to +400
Traitement: Dielectric
Indice de Réfraction n_d: 2.22
Bande de Coupure (nm): 200 - 300
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Bande de Transmission (nm): 335 - 2500
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Résistance Physique: ML-C-48497
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner