

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock #39-625 3-4 JOURS



1



€178,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€178,00

Qté 6+

€157,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 355nm
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 355
Dimensions (mm) : 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 0-45
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference :  5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 209 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner