

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 38,1 x 25,4 mm, 515 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-631** [CONTACT](#)



1



€166,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€166,00

Qté 6+

€149,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R_{abs} >99.8% @ 515nm R_{avg} >99.5% @ 509 - 520nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 509 - 520
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (509-520nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 515
Dimensions (mm): 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: 15 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner