


Rétroreflecteur Creux en Métal Répliqué Traité Or Nu, 38,1 mm de dia., 10 arcsec



Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Stock #15-904 3-4 JOURS



1



€530,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€530,00

Qté 10+

€477,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcsec):
10

Ouverture Utile CA (mm):
35.56

Traitement:
Bare Gold

Diamètre (mm): 38.10
Substrat: ☐ Aluminum
Hauteur (mm): 39.64
Qualité de Surface: 60-40
Filetage: 10-24
Type: Retroreflector
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.025/-0.051
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm
Déviati<u>o</u>n du Faisceau (°): 180
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 12000
Style: Standard Profile

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner