

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 35,0 mm Dia, x 35,0 mm FL, Lentille PCX,NIR II Traitée



Stock **#38-433** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€55,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€55,00
Qté 10+
€49,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
35.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

35.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 30.52
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.70
Rayon R₁ (mm): 27.47
Ouverture Utile CA (mm): 34
f/#: 1.00
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, By Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme