

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC X10 Laser Line Coated Windows

Stock #38-973 3-4 JOURS



1



€217,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€217,50

Qté 6+

€174,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
34.29

Traitement:
Laser V-Coat (532nm)

Longueur d’Onde de Conception DWL (nm): 532
Diamètre (mm): 38.10 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Laser Line Window
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d’Abbe (v_d): 67.8
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Fused Silica Grade: 7980 0F
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner