



Substrat de Fenêtre Laser en Silice Fondue non Traité, 38,1 mm de dia, 6,35 mm d'épaisseur



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Stock #38-912 3-4 JOURS

1 **€197,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€197,50
Qté 6+
€178,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
34.29

Traitement:

Uncoated
Diamètre (mm): 38.10 +0.00/-0.10
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Laser Window Substrate
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Fused Silica Grade: 7980 0F
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner