

TECHSPEC® 38.1mm de Dia., traité Or Protégé, $\lambda/10$ Miroir



Stock **#39-214** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€191,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€191,00

Qté 6+
€152,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): <180
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.7 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme