

TECHSPEC®

38.1mm de Dia., traité Aluminium UV Amélioré, $\lambda/10$ Miroir



Stock #39-216 3-4 JOURS

-

1

+

€147,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€147,00

Qté 6+
€117,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): <180
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.25 - 0.7
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme