

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #86-218 CONTACT

1 €505,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€505,00

Qté 10+

€420,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Densité Optique OD:
≥6.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 358.60
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >90
Type: Longpass Filter
Largeur de Transition (nm): <3.6
Ouverture Utile (%): >80
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F Physical: MIL-C-48497A
Front d'Onde Transmis, RMS: <λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5
Remarque: Bandwidth (nm): >400
Spécification du Traitement: T _{abs} ≥93% @ 364 - 400nm T _{avg} ≥90% @ 364 - 800nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 355 - 800
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm): 355.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner