

TECHSPEC® Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG dia. 38,1 mm, 1064 nm

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock #39-020 3-4 JOURS- 1 + **€190,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€190,00

Qté 6+

€171,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±5Ouverture Utile (%):
90Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Spécification du Traitement:

Rabs <0.25% @ 1064nm

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Diamètre (mm):

38.10 +0.00/-0.10

Indice de Réfraction n_d :

1.458

Parallélisme (arcmin):

<3

Substrat: [Fused Silica](#) (Coming 7980)**Planéité de Surface (P-V):**

λ/10

Qualité de Surface:

10-5

Épaisseur (mm):

6.35 ±0.20

Type:

Beam Sampler

Damage Threshold, By Design: 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz**Conformité réglementaire****RoHS 2015:**[Conforme](#)**Reach 209:**[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)