

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

de 11 mm, 12,5 mm de dia



Stock #18-366 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€245,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€245,00

Qté 6+

€206,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

0 ±5
Largeur de Bande (nm): 44.00
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 250 - 320 & 383 - 500
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 11.25
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 357.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 48.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): 75
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 - 1100
Construction: Unmounted
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible: Tryptophan Emission
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme