

TECHSPEC® 35mm 30R/70T Cube Séparateur Standard



Stock #68-553 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€339,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€339,00

Qté 6+
€271,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviation de Faisceau (arcmin):
±3

Biseau:
Protective bevel as needed

Traitement:
λ/4 MgF₂ @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Construction: Cube
Dimensions (mm): 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.10
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 60-40
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner