

## Lentille Condenseur PCX Traitée MgF<sub>2</sub>, 38,4 mm de diamètre x 30 mm FL

Stock #15-538 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)- 1 + **€57,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€57,00

Qté 11+

€50,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**  
38.40 +0.2/-0.4**Distance Focale EFL (mm):**  
30.00**Ouverture Numérique NA:**  
0.64

**Substrat:**   
[E270](#)

**Tolérance Distance focale (%):**  
±7

**Traitement:**  
MgF<sub>2</sub> (400-700nm)

**Spécification du Traitement:**  
R<sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

**Centrage (arcmin):**  
≤25

**Qualité de Surface:**  
80-50 (typical)

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
19.00 ±0.25

**f#:**  
0.78

**Biseau:**  
Protective bevel as needed

**Rayon R<sub>2</sub> (mm):**  
84.125

**Shape of Back Surface:**  
Convex

**Type:**  
Condenser Lens

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
400 - 700

**Conjugate Distance:**  
Infinite

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)