

TECHSPEC® 3,5 mm Objectif à Distance Focale Fixe VIS-NIR Série C



3.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-937

Stock #39-937 3-4 JOURS



1



€585,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€585,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
45.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
34.1mm - 94.1°

Filetage Filtre:
M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Diamètre Max. (mm):

50
Diamètre Externe (mm): 50.0
Poids (g): 110
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 23.0mm - 74.4°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.72
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0572
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 41.2mm - 102.4°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 41.2mm - 102.8°
Front Thread: M50 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 29.5mm - 87.2°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 3.50
Grossissement Primaire PMAG: 0.236
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 0 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2 - f/11
Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 15.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 16.3mm - 57.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 18.31
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 7.49
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 41.2mm - 102.4° Vertical: 26.8mm - 82.3° Diagonal: 63.6mm - 117°
Distorsion maximum (%): -20.95
Position de la Pupille de Sortie (mm): -15.28
Lens Wavelength Range: VIS-NIR
Imaging Lens Type: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner