

## Kit de Développement pour Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic®, ouverture utile de 3,9 mm



3.9mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Stock #17-126 **FIN DE SÉRIE** **3-4 JOURS**

1 **€543,95**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1+

€543,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
15.50 (packaged lens, 13.00 bare lens)

**Traitement:**

MS

**Type:**  
Development Kit

**Ouverture Utile CA (mm):**  
3.9

**Contenu du Coffret:**  
Corning® Varioptic® A-39N0 Lens (without cable)  
A-39N0-P04 Lens (with bent flex cable)  
Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC)  
USB-MFlexboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens  
Bent Flex Cable FPC-A-04  
Control Software  
Documentation Package

**Gamme de Focalisation:**  
-5 to +15 diopter

**Numéro de Modèle:**  
D-A-39N0

**Température d'Utilisation (°C):**  
-20 to +60

**Température de Stockage (°C):**  
-40 to +85

**Épaisseur (mm):**  
5.20 (packaged lens, 4.00 bare lens)

**Transmission (%):**  
97 @ 587nm

**Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:**  
50nm

**Applications Typiques:**  
Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 224:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

---