

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



3X, 1064nm DA Beam Expander, #35-099

Stock #35-099 3-4 JOURS



1



€360,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€360,00

Qté 10+

€317,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 8
Ouverture de Sortie (mm): 23
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 80.90
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >99 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 76
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 1140
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner