

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



3X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-051

Stock **#37-051** 3-4 JOURS

-

1

+

€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€184,00
Qté 10+
€163,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

NIR II (750-1550nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 3.7
Ouverture de Sortie (mm): 12
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat: ☐ Optical Glass
Longueur (mm): 35.00
Filetage: M22 x0.75
Transmission (%): >96 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 58
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤2.8mm (by design)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: None

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner