

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 35 mm de diamètre x 26,2 mm FL



Stock **#15-537** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€66,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€66,00

Qté 11+

€59,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
35.00 +0.0/-0.4

Distance Focale EFL (mm):
29.00

Ouverture Numérique NA:
0.61

Distance Focale Arrière BFL (mm): 16.30
Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 29.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.0
Épaisseur Centrale CT (mm): 13.90 ±0.25
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 31.1
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme