

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Monture F Série LH 35 mm



#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

Stock **#13-808** 3-4 JOURS

-

1

+

€2.615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
146.80

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
51.8mm - 10.5°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
71.3mm - 14.4°

Filetage Filtre:

M72 x0.75
Diamètre Max. (mm): 75
Poids (g): 1029
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 104.2mm - 20.9°
Cercle Image Max. (mm): 43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0211
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 312.5mm - 57.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm: 312.5mm - 57.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 142.0mm - 28.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 115.9mm - 23.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 11 (9)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 58.3mm - 11.8°
Taille de Capteur Optimale: APS-H
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.123
Taille maximale du capteur: 35mm (Full Frame)
Distance de Travail (mm): 250 - ∞
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 42.53
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 67.29
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 27.29
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 302.7mm - 55.8° Vertical: 220.4mm - 42.2° Diagonal: 392.1mm - 68.5°
Distorsion maximum (%): -9.12
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H: 247.3mm - 47.3°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 185.9mm - 36.4°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -57.22
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Very High Performance Lens

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

