

TECHSPEC® 3X, 40mm Distance de Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®



40mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock **#63-747** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€614,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€614,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
48.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.1mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.9mm

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Diamètre Max. (mm): 18.00
Poids (g): 32
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 1.6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.093
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 5 (3)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.076
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.1697
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 3X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 40
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±0.08mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 2.9 x 2.2
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner