

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



3X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-050

Stock **#37-050** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€184,00

Qté 10+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

VS 0° (425-675nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

532

Ouverture d'Entrée (mm): 3.7
Ouverture de Sortie (mm): 12
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat: ☐ Optical Glass
Longueur (mm): 34.20
Filetage: M22 x0.75
Transmission (%): >98 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 57
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤2.2mm (by design)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 532
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: None

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner