

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock #35-188 

3-4 JOURS



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€325,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
36.69

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
28.0mm - 10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":  
38.5mm - 14.2°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30.5 x0.50 with required adapter <a href="#">#89-932</a>                                                                              |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>33.8                                                                                                     |
| <b>Poids (g):</b><br>65                                                                                                                |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>21.0mm - 7.8°                                                                  |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>3.32                                                                                          |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>11.00                                                                                                |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0059                                                                                   |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>38.5mm - 14.2°                                                          |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (6)                                                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>31.5mm - 11.7°                                                               |
| <b>Front Thread:</b><br>M25.5 x0.5 (Male)                                                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>25.4mm - 9.4°                                                                |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>33.80                                                                                                         |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>35.00                                                                                               |
| <b>Grossissement Primaire PMAG</b><br>0.23                                                                                             |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>165 - ∞                                                                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                             |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/16                                                                                                        |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                 |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>21.27                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>15.7mm - 5.9°                                                                  |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>22.42                                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-20.67                                                                                |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 38.5mm - 14.3°<br>Vertical: 28.8mm - 10.8°<br>Diagonal: 48.1mm - 17.8° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>0.17                                                                                                 |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-21.87                                                                                |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                   |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |