

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau NIR Draconis® à Large Bande, 3X



TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

Stock #59-134 3-4 JOURS



1



€848,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€848,00

Qté 5+

€748,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:
BBAR (750-1100nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband

Ouverture d'Entrée (mm): 11
Ouverture de Sortie (mm): 33
Puissance d'Expansion: 3X
Gamme de Focalisation: 1.5m - ∞
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 88.00
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Type: Beam Expander
Poids (g): 133
Diamètre du Logement (mm): 46
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 4mm Input Beam
Réfectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%): Absolute <0.5
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 780 - 950nm R _{avg} <1.0% @ 750 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1100
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner