

Lentille Focalisable Électriquement Optotune d'Ouverture Utile 3 mm, Traitement VIS | EL-3-10-VIS-26D-FPC

See More by [Optotune](#)



Stock **#37-344** ☐ En Stock

-

1

+

€171,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€171,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐
Low Dispersion Polymer

Traitement:
BBAR (420-900nm)

Type:
Specialty Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

420 - 900
Nombre d'Abbe (v _d): 100
Ouverture Utile CA (mm): 3
Courant (mA): -120 to +120
Gamme de Focalisation: -13 to +13 diopter -77 to +77mm
Indice de Réfraction n _d : 1.300
Cycles de Vie: >1,000,000,000
Numéro de Modèle: EL-3-10-VS-26D-FPC
Diamètre Externe (mm): 10.0
Consommation de Puissance (W): 0 - 0.12
Temps de Réglage (ms): <5 (80% step response)
Épaisseur (mm): 4.00
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 0.2λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: ☐ 3W/cm² @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner