

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



3mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock #36-351 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):  
17.10

Diamètre Max. (mm):  
14

Diamètre Externe (mm):  
14

Poids (g):

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                          |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>211.1mm - 91.3°                                                                    |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>6.00                                                                                                     |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0012                                                                                       |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>211.1mm - 91.3°                                                             |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>6(5)                                                                                                |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                                                                                         |
| <b>Type:</b><br>M12 Imaging Lens                                                                                                           |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>3.00                                                                                                    |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.029X                                                                                              |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/3"                                                                                                 |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                                |
| <b>Monture:</b><br>M12 x 0.5 (S-Mbunt)                                                                                                     |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/8                                                                                                             |
| <b>Distorsion (%):</b><br>-34.82 @ Full Field                                                                                              |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>4.8 - 4.7                                                                                      |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub> @ 550nm                                                                        |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>4.90                                                                                       |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>141.3mm - 68.6°                                                                    |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>6.84                                                                                      |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>2.22                                                                                      |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 211.6mm - 91.3°<br>Vertical: 141.6mm - 68.6°<br>Diagonal: 315.6mm - 113.8° |
| <b>Filtre IR:</b><br>No                                                                                                                    |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-3.23                                                                                     |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |