


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #36-277 3-4 JOURS



1



€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€95,00

Qté 11+

€84,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité Optique OD:

4.00 ±0.2
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.531
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 542.00
Épaisseur (mm): 2.85
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.01 (average)
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Parallelism (mm): <0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner