

Filtre Passe-Bande IR, 4,00 µm CWL, 25,0 mm dia., 2,0 FWHM



Stock #11-998 3-4 JOURS

-

1

+

€433,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€433,00
Qté 10+
€390,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):

21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 4,000.00 ±200
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 2,000.00
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: SWIR
Gamme de Blocage (nm): 200 - 7000
Longueur d'Onde Centrale CWL (µm): 4.00 ±0.20
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm): 2.00 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme