

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



35mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-899**

3-4 JOURS



1



€250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€250,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
52.19

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
40.5mm - 10.6°

Diamètre Max. (mm):

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.5                                                                                                                                  |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>26.5                                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>30.3mm - 7.9°                                                                 |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>2.21                                                                                         |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>9.00                                                                                                |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0182                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>45.6mm - 11.9°                                                         |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (5)                                                                                          |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>45.6mm - 11.9°                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>36.7mm - 9.6°                                                               |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1/2.5"                                                                                          |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                               |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>35.00                                                                                              |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.159                                                                                          |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/1.8"                                                                                          |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                            |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/4.0                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                            |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                           |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>34.01                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>22.7mm - 6.0°                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>49.25                                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-19.45                                                                               |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 45.6mm - 11.9°<br>Vertical: 34.1mm - 8.9°<br>Diagonal: 57.2mm - 14.8° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-0.22                                                                                               |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>52.19                                                                                                |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-46.71                                                                               |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team      |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |