


Lentille Asphérique Moulée de LightPath 357786 | 2 mm de dia., NA de 0,50, BBAR (350-600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Stock **#37-108** 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00

Qté 11+
€77,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
2.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm): 1.41 @488nm
Ouverture Numérique NA: 0.50
Substrat:  D-Lak6
Longueur d'onde de conception asphérique: 488
Traitement: BBAR (350-600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 350 - 600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 1.52
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.19
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.50 ±0.05
f/#: 0.71
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 357786
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 600
Distance de Travail (mm): 1.2
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme