


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



4.0X Magnification



Stock **#58-432** ☒ En Stock



1



€1.390,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.390,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
249.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.6mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2mm

Filetage Filtre:

M58 x 0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 61.00
Poids (g): 733
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 1.2mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.32
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (9)
Remarque: SilverTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.050
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.060
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 4X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 44.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±0.03 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 2.2 x 1.6
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner