

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#33-677** ☒ En Stock



1



€360,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€360,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
38.08

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
42.4mm - 9.6°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 58.4mm - 13.2°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30
Poids (g): 51
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 31.8mm - 7.2°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0095
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Remarque: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended.
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 47.7mm - 10.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 38.4mm - 8.7°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.175
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 225 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/7
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 28.7
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 20.33
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -21.16
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 51.3mm - 13.9° Vertical: 38.4mm - 10.4° Diagonal: 64.1mm - 17.3°
Distorsion maximum (%): 0.18
Modèle à lentille liquide intégrée: Corning® Varioptio® A-25H0
Position de la Pupille de Sortie (mm): -14.37
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner