

Objectifs 40X ZEISS EC Epiplan

See More by [ZEISS](#)



ZEISS EC Epiplan Objectives



Stock #13-825 3-4 JOURS

-

1

+

€1.329,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.329,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A

Champ de Vision (mm):
0.575

Distance Focale FL (mm):
4.10

Numéro de Modèle: 422060-9901-000
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 42.80
Grossissement: 40X
Diamètre Max. (mm): 30
Ouverture Numérique NA: 0.6
Filetage: M27 x0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 164.50mm
Type: Microscope Objective
Applications Typiques: Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
Pouvoir de Résolution (µm): 0.46
Profondeur de champ (µm): 0.76
Température d'Utilisation (°C): +10 to +40
Humidité d'Utilisation: 75% at 35°C
Distance de Travail (mm): 2.2
Poids (g): 180
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 480 - 650
Style: Infinity Corrected
Fabricant: ZEISS
Numéro de Champ: 23
Parfocal Length (mm): 45
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner