


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock #84-864 3-4 JOURS



1



€122,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€122,50

Qté 6+

€98,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Tolérance Angulaire (arcsec):
15

Biseau:
Protective bevel as needed

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 6.99
Ray Deviation @ 355nm (°): 4.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Angle de Bord: 8° 17'39"

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner