

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe 1,1" Série HPr, 35 mm f/8,0



35mm FL HPr Series Lens

Stock **#36-530** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€725,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€725,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
69.82

Filetage Filtre:
M37 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):
39

Poids (g):

125
Max. Protrusion Derrière (mm): 4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 83.4mm - 20.7°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0091
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 92.8mm - 22.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 92.8mm - 22.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.155
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/8.0
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 36.51
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 55.84
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -19.37
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92mm - 22.7° Vertical: 68.6mm - 17.1° Diagonal: 116.1mm - 28.1°
Distorsion maximum (%): 0.41
Position de la Pupille de Sortie (mm): -62.56
Distance de Travail Optimale (mm): 200 - ∞
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner