

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

Numéro de stock



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-968** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€635,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€635,00

Qté 6+

€508,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.80
Distance Focale Arrière BFL (mm): 17.74
Substrat: N-SF6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: VIS-EXT+ (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 36.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.40
Épaisseur Centrale CT (mm): 13.10 ±0.10
f#: 0.63
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 40.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme