

TECHSPEC®

Miroir Amélioré UV Profond (DUV), 40 mm de dia.



Precision Ultraviolet Mirrors

Stock #18-747 3-4 JOURS



1



€344,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€344,00

Qté 6+

€275,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.0/-0.2

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Substrat: ☐

Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm
Traitement: Enhanced Aluminum (190-900nm)
Type de Traitement: Metal
Angle d'Incidence (°): 0
Ouverture Utile (%): 90
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 190
Parallélisme (arcsec): <30
Épaisseur (mm): 5.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 900
Compatibilité dans le Vide: 10 ⁻⁷ Torr

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner