

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Stock #12-445 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€865,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€865,00

Qté 11+

€679,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 31.21
Substrat: N-SF5
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: $\lambda/40$
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 36.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.83
Épaisseur Centrale CT (mm): 14.70
f/#: 1
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 380 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: 3D Surface Profile included with uncoated lenses
Puissance (Dioptres): 25.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner