

**TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 38,1 x 25,4 mm, 343 nm, 45°**



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-599** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

**€166,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€166,00

Qté 6+

€149,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:  
10-5

Type:  
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin):  
<3

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>85                                                                               |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Commercial Polish                                                                    |
| <b>Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):</b><br>99.8                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> >99.8% @ 343nm<br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 339 - 346nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>339 - 346                                                              |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                       |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Dielectric                                                                        |
| <b>Traitement:</b><br>Laser Mirror (339-346nm)                                                                  |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>343                                                           |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>38.1 x 25.4 +0.00/-0.10                                                              |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                            |
| <b>Angle d'Incidence (°):</b><br>45                                                                             |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                        |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>6 J/cm <sup>2</sup> @ 343nm, 20ns, 20Hz         |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |