

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-539 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€76,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€76,00

Qté 11+

€67,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.2/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
28.50

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.7
Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 34
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.0
Épaisseur Centrale CT (mm): 15.00 ±0.25
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 36.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme