


TECHSPEC® Substrat de Miroir Laser, 38,1 x 25,4 mm



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock **#37-728** 3-4 JOURS



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€145,00

Qté 11+

€128,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror Substrate

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Traitement: Uncoated
Dimensions (mm): 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner