

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#36-046** ☒ En Stock

-

1

+

€36,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€36,00

Qté 6+

€27,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

38.1 x 38.1
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 36.20 x 36.20
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Longueur (mm): 38.10
Largeur (mm): 38.10
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme